

138x337mm

# つめた 涼 冷か朗

COOL DE ICE® BR-501

COOL MAX® BRAND  
ACTIVE



気分に合わせて ネイビー×グレー

## リバーシブルでも使える!

ブルー面には高吸水繊維「ベルオアシス®」を内蔵!

水に浸して気化熱で冷涼感!

首ポケットには「5連の専用保冷剤」!


背中ポケットには「ジェル保冷剤」で冷涼感アップ!

気化熱効果と保冷剤との相乗効果で長時間、  
冷却効果が持続!

2種類の保冷剤が カチンツと冷やす!  
暑い夏の屋外にピッタリの防暑グッズ!

「ベルオアシス®」


水を浸して気化熱利用!



水に含まれるだけで  
涼しさ最高!

「専用保冷剤」

さらに冷涼感アップ!



洗濯OK! 清潔!  
フリーサイズ

### 冷か朗ご使用方法



- ① 約1分間水に浸します。
- ② 軽く絞ります。
- ③ 日に当たると気化熱作用により涼しさ最高! 涼感が低下したら再び水に浸して下さい。
- ④ 保冷剤は4時間冷凍庫で凍らせます。
- ⑤ 凍結後、首筋・大椎の専用ポケットへ

#### 【ご使用上の注意】

- 保冷剤は食べられません。
- 保冷剤に強い衝撃を与えたり、尖った物には接触させないようにして下さい。
- 保冷剤を直接肌ににつけないで下さい。凍傷の危険性があります。
- 高吸水繊維を水に浸した後、水がたれない程度に軽く絞ってからお使い下さい。
- 海水・塩水等での使用は行わないで下さい。水道水等をご使用下さい。
- 長期間、使用しない場合は、十分に乾燥させてから保管して下さい。
- 使用中異常を感じた時は医師に相談して下さい。

#### ■輸入・販売元

株式会社 **ブレイン**  
〒552-0003 大阪市港区磯路2-19-26 TEL:06-6572-1581

#### 【品番・品名】BR-501 冷か朗

#### 【素 材】

本 体: ポリエステル100%(クールマックス®)  
高吸水繊維: 指定外繊維 ベルオアシス®  
シート保冷剤: 吸水ポリマー、不織布、ナイロン  
ジェル保冷剤: 高分子樹脂、水、ポリエチレン



折り目

折り目

【使用上・保管上の注意】  
保冷剤は食品や飲料には入りません。口にしないで下さい。  
またお手持の手の届かないところへ保管して下さい。吸水後は、冷凍庫で凍らしてから保管して下さい。凍結後、中身を取出さないで下さい。  
内装物等、中身を取出さないで下さい。  
万一、袋が破損した時、中身が衣服、皮膚等に付着したら水で洗い流して下さい。  
万一、袋が破損した時、中身が衣服、皮膚等に付着したら水で洗い流して下さい。  
またお手持の手の届かないところへ保管して下さい。吸水後は、冷凍庫で凍らしてから保管して下さい。凍結後、中身を取出さないで下さい。  
内装物等、中身を取出さないで下さい。  
万一、袋が破損した時、中身が衣服、皮膚等に付着したら水で洗い流して下さい。

※ 吸水した水分は少しずつ蒸散します。  
※ 膨らみか足らない時は再び水に浸けて吸水させて下さい。  
※ 表面は不織布です。使用して1週間以内に表面に中身のジェルが染み出ししてきた場合は、新しい保冷剤をお買い求め下さい。

- ① 清潔な容器に水道水を入れて、そこへ約5分ほど保冷剤を浸けて下さい。吸水ポリマーが水を吸収して膨らみます。(長時間水に浸けないように注意して下さい。)
- ② 適度に吸水させた水から取り出し、乾かすまで数分放置して下さい。強く握ったりしないで下さい。表面の水はふきとって下さい。乾いたらすぐに冷凍庫に入れて凍らせます。(その際、重なり合わないよう置いて下さい。)
- ③ 家庭用冷凍庫で3~4時間で凍ります。凍らしたら冷凍庫に入れます。約3~4時間で完成です。(表面の水はふきとって下さい。)

### シート保冷剤ご使用方法

